




## SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>MULT 1892</b>	<b>Data de emissão</b> 31/08/2018
<b>FT.SGQ.021</b>	<b>Ficha Técnica de Produto</b>	<b>Versão 06</b>

**Código Mult:** MULT1892

**CA:** N.A

**Foto (desenho) do EPI:**



**Produto:** Talabarte contra queda duplo "Y" com absorvedor de energia

**Descrição:** Confeccionado em Fita tubular de poliéster de alta tenacidade 45 mm com elástico interno. Possui dois conectores classe A de alumínio com abertura  $55 \pm 3$  mm e um conector classe T de aço com abertura  $21 \pm 3$  mm. Possui absorvedor de energia em fita de poliéster de alta tenacidade 45 mm.

**Talabarte é utilizado com os seguintes cinturões:**

MULT 1884, MULT 1884B, MULT 1885A, MULT 1891, MULT 1891C, MULT 1891D, MULT 1891E, MULT 2009A, MULT 2010, MULT 2010A, MULT 2010B, MULT 2010C, MULT 2011, MULT 2011A, MULT 2012A, MULT 2013, MULT1260, MULT1270, MULT1234, MULT 1235.

**Especificações técnicas/  
características:**

- Cor preto e alaranjado.
- Tamanho: Comprimento máximo de 150 cm (esticado).
- Peso: 1,7 kg

**Norma aplicável:**

NBR 14629:2010 | NBR 15834:2010 | NBR 15837:2010

**Aplicação/ indicações de uso:**

- Telecomunicações, Elétrica, Indústria e Construção civil
- Proteção contra queda em movimentações horizontais e vertical.
- Proteção contra queda em movimentações verticais e horizontais para usuários de até 100 kg.

**Higienização, armazenamento e transporte:**

- O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

**Responsável**

Elaboração: Daniela Lorenzato

Aprovação: Daiana Alvarenga

Homologação: Rita Rennó

Página 1 de 2

 <p><b>MG CINTO</b> Empresa do Grupo MULT</p>	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>MULT 1892</b>	<b>Data de emissão</b> <b>31/08/2018</b>
<b>FT.SGQ.021</b>	<b>Ficha Técnica de Produto</b>	<b>Versão 06</b>

- A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se que não foi alterada nenhuma característica original do equipamento. Se apresentar qualquer anomalia, inutilize imediatamente ou envie para análise do fabricante.
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

**Garantia:** Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

**Estão excluídos desta garantia:**

- Desgaste normal, modificações ou retoques.
- Mal armazenamento (ex.: equipamento ainda úmido ou molhado etc).
- Falta de manutenção e limpeza.
- Utilizações para as quais este produto não está destinado.
- Oxidação das ferragens por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.

CÓPIA DIGITAL